


# cartuccia QSPLLK18-3/8-U

Codice prodotto: 132642

FESTO

Con attacco a innesto, a L lungo.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	6,2 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	10
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Classificazione marittima	vedi certificato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso	12,2 g
Attacco pneumatico 1	QSP...18
Attacco pneumatico 2	Per tubo diametro esterno 3/8"
Colore dell'anello di smontaggio	Grigio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA rinforzato
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale guarnizione	NBR
Materiale fascette stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato