

connettore NPQP-D-Q8-S12-FD-P10

Codice prodotto: 133138

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Diametro nominale	5,4 mm
Forma	Forma diritta
Dimensioni contenitore	10
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso	5,4 g
Attacco pneumatico 1	Diametro raccordo a innesto 12 mm
Attacco pneumatico 2	per tubo con diametro esterno 8 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PP
Materiale fascette stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato