



# regolatore di portata con silenziatore VFFK-C-K-R18-P

Codice prodotto: 133142

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione strozzatore-silenziatore
Attacco pneumatico 1	R1/8
Elemento di regolazione	Vite a testa zigrinata
Fissaggio	Avvitabile
Portata normale 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 270 l/min
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Rivestimento
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	0 ... 60 °C
Peso	13,5 g
Materiale inserto silenziatore	PE
Materiale perno filettato	Ottone nichelato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale vite di regolazione	Ottone nichelato