


raccordo a innesto a T NPQP-T-Q6-E-FD

Codice prodotto: 133173

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Taglia | Standard |
| Diametro nominale | 4,8 mm |
| Forma | Forma a T |
| Dimensioni contenitore | 1 |
| Costruzione | Principio Push-Pull |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 4 - stress da corrosione molto elevato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Sicurezza alimentare | vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Peso | 9 g |
| Attacco pneumatico 1 | per tubo con diametro esterno 6 mm |
| Attacco pneumatico 2 | per tubo con diametro esterno 6 mm |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale del corpo | PP |
| Materiale fascette stringitubo | Acciaio inossidabile fortemente legato |