

blocchetto di collegamento


VABM-C8-12E-G14-20-M1-L

Codice prodotto: 1361875

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	12 mm
Numero max. posti valvola	20
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	0,6 Nm
Coppia di serraggio max., montaggio a parete	5 Nm
Peso	1.296 g
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 3	G1/4
Attacco pneumatico 5	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica