


connettore multiplo KM-22-B

Codice prodotto: 13694

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	4 mm
Dimensioni contenitore	1
Pressione d'esercizio Mpa	-0,095 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Numero max. di attacchi	22
Attacco pneumatico	per tubo con diametro esterno 3 mm per tubo con diametro esterno 4 mm per tubo con diametro esterno 6 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS