


# giunto EAMD-67-82-32-32X32-U

Codice prodotto: 1379270

FESTO

Elemento di azionamento che tramette l'energia cinetica rotativa di un motore passo-passo o di un servo-motore.



## Foglio dati

| Caratteristica             | Valore                |
|----------------------------|-----------------------|
| Diametro alloggiamento 1   | 32 mm                 |
| Diametro alloggiamento 2   | 32 mm                 |
| Taglia                     | 67                    |
| Lunghezza nominale         | 82 mm                 |
| Posizione di montaggio     | Qualsiasi             |
| Numero di giri max.        | 4.500 1/min           |
| Conformità PWIS            | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura di stoccaggio  | -25 ... 60 °C         |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 %              |
| Temperatura ambiente       | -25 ... 60 °C         |
| Momento d'inerzia di massa | 831 kgmm <sup>2</sup> |
| Coppia trasferibile        | 192 Nm                |
| Peso                       | 1.540 g               |
| Avvertenza sul materiale   | Conforme a RoHS       |