

raccordo a nipplo spinato CRCN-1/8-PK-6

Codice prodotto: 13971

FESTO

Resistente alla corrosione, con anello di tenuta, per tubi in plastica PAN, PUN, PL, PP, PU.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	5,3 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Anello di tenuta
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	7,5 g
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G1/8
Attacco pneumatico 2	per tubo con diametro esterno 8 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale guarnizione filettatura	PA rinforzato TPE-U(PU)