

kit parallelo EAMM-U-60-D40-67A-91-S1

Codice prodotto: 1435249

Prodotto in esaurimento

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2026. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	60
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rapporto di trasmissione	1:1
Numero di giri max.	6.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	26,7 kgmm ²
Coppia di azionamento a vuoto	0,07 Nm
Coppia trasferibile	3 Nm
Peso	1.190 g
Codice interfaccia, attuatore	D40B
Codice interfaccia, motore in	67A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS