

giunto
EAMC-42-50-12-14
Codice prodotto: 1455671

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	12 mm
Diametro alloggiamento 2	14 mm
Taglia	42
Lunghezza nominale	50 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	6.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	34,8 kgmm ²
Coppia trasferibile	17 Nm
Peso	142 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS