


# kit assiale EAMM-A-R38-60H

Codice prodotto: 1456630

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia trasferibile	4,4 Nm
Peso	390 g
Codice interfaccia, attuatore	R38
Codice interfaccia, motore in	60H
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS