


ventosa VAS-10-M5-PUR-B

Codice prodotto: 1469698

FESTO

Anello di tenuta incluso nella fornitura.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore della corsa, ventosa	1,1 mm
Diametro nominale	2 mm
Diametro ventosa	10 mm
Volume aspirazione	0,12 cm ³
Posizione di collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma della ventosa	Rotonda, piatta
Pressione d'esercizio Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pressione d'esercizio nominale	-0,07 MPa -0,7 bar
Pressione d'esercizio nominale (psi)	-10,15 psi
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:--]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	4 N
Peso	4 g
Fissaggio	Mediante attacco per il vuoto
Attacco per il vuoto	M5
Colore	Blu
Durezza Shore	60 +/- 5
Materiale perno filettato	Ottone
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	PUR