


# forcella SG-M27X2-B

Codice prodotto: 14987

FESTO

Con dado esagonale, per fissaggio oscillante dei cilindri (sullo stelo), a norma DIN ISO 8140.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	M27x2
Conforme alla norma	ISO 8140
Attacco filettato	Filetto femmina M27x2
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	2.135 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale perno	Acciaio zincato
Materiale forcella	Acciaio zincato
Materiale dado	Acciaio zincato