


fissaggio a flangia EAHH-V2-63-R1

Codice prodotto: 1502305

FESTO

Sulla testata anteriore, ma non in combinazione con il kit soffietto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	63
Basato sulla norma	ISO 15552
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F5a
Classe cleanroom	Questo prodotto è un oggetto statico, se utilizzato correttamente si esclude la generazione attiva di particelle. Prima di utilizzare il prodotto in ambiente di camera bianca, pulirlo e verificarne la corretta installazione.
Peso	633 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato