

# Attuatore oscillante DRQ-80- -180-PPV-A


Codice prodotto: 150252  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per rilevamento posizioni, con ammortizzazione regolabile e ingranaggio con compensazione di gioco.

Variante con angolo di oscillazione selezionabile da 91 a 179 gradi.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

| Caratteristica                            | Valore  |
|---|---|
| Taglia                                    | 80  |
| Angolo di decelerazione                   | 69 deg  |
| Angolo di oscillazione                    | 180 deg   |
| Tolleranza delle posizioni terminali      | 4 deg   |
| Ammortizzazione                           | PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati |
| Posizione di montaggio                    | Qualsiasi   |
| Costruzione                               | Pignone/cremagliera   |
| Rilevamento posizione                     | Per sensore di finecorsa                                      |
| Pressione d'esercizio                     | 2,5 ... 10 bar  |
| Frequenza di oscillazione max. a 6 bar    | 1,3 Hz  |
| Funzionamento                             | A doppio effetto  |
| Fluido d'esercizio                        | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]                 |
| Temperatura ambiente                      | -10 ... 60 °C   |
| Coppia teorica a 6 bar                    | 75 Nm   |
| Momento di inerzia di massa ammissibile   | 0,12 kgm <sup>2</sup>   |
| Peso                                      | 17.700 g  |
| Fissaggio                                 | Con filetto femmina   |
| Attacco pneumatico                        | G3/8  |
| Informazioni sui materiali, albero motore | Acciaio per inserti   |
| Informazioni sui materiali, guarnizioni   | TPE-U(PU)   |