


cavo di programmazione KDI-SB202-BU9

Codice prodotto: 150268

FESTO

Cavo seriale diagnostico standard Festo per la connessione tra unità di valvole e Checkbox.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro ammissibile del cavo	4,5 ... 6,5 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Intervallo tensione d'esercizio CA	≤ 300 V
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-10 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso	181 g
Connessione elettrica 1	Connettore femmina, diritto, M12, 4 poli
Connessione elettrica 2	Connettore femmina, diritto, Sub-D, 9 poli
Composizione cavo	4x0,14
Lunghezza cavo	5 m
Fissaggio	Clip Con ghiera
Informazioni sui materiali, ghiera per raccordi filettati	Ottone Nichelato
Informazioni sui materiali, corpo	PBT
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PUR
Informazioni sui materiali, contatti	Lega di rame dorato