

compensatore della corsa


VAL-1/4-20

Codice prodotto: 151211

★ Core product range

Per ventose di aspirazione

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensazione corsa, supporto ventosa	20 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F1a
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	118 g
Fissaggio	con filetto maschio M26x1,5
Fissaggio ventosa	G 1/4
Attacco per il vuoto	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale supporto	Alluminio POM Acciaio inossidabile fortemente legato