

unità di guida FEN-5/16"-3/8"- -KF

Codice prodotto: 151730

FESTO

Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2021. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	5/16"
Corsa	0,04 ... 10 "
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Guida
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Forza di spostamento	15 N
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	11 g
Peso a corsa 0 mm	300 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Materiale elemento di guida	Acciaio temprato
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso