

# attuatore lineare DGO-1/2"- -P-A-B

Codice prodotto: 15227

FESTO

Per rilevamento posizioni, senza stelo, con accoppiamento magnetico.  
Old part no. 13003431



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	0,04 ... 157 "
Diametro pistone	1/2"
Ammortizzazione	P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Guida	Guida a strisciamento
Pressione d'esercizio	2 ... 7 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno	68 N
Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento	68 N
Attacco pneumatico	10-32 UNF-2B