



valvola di intercettazione HE-2-QS-3/8-U

Codice prodotto: 153983

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Funzione valvola | 2/2 bistabile |
| Attacco pneumatico 1 | QS-3/8 |
| Attacco pneumatico 2 | QS-3/8 |
| Tipo di azionamento | Manuale |
| Fissaggio | Fissaggio diretto con foro passante Montaggio in linea A scelta: |
| Portata nominale normale | 707,4 l/min |
| Diametro nominale | 4,5 mm |
| Pressione d'esercizio Mpa | -0,095 ... 1 MPa |
| Pressione d'esercizio | -0,95 ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Materiale del corpo | PBT rinforzato |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Principio di tenuta | Non metallica |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Costruzione | Valvola a spola |
| Tipo di comando | diretto |
| Direzione di flusso | Reversibile |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classe cleanroom | ISO Classe 4 |
| Temperatura del fluido | 0 ... 60 °C |
| Peso | 42 g |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale guarnizioni | NBR |