

fissaggio a flangia FUA-25

Codice prodotto: 157301

FESTO

Per cilindri ADVU, AEUU, ADVUP e ADVUT.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	25
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	91 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale viti	Acciaio zincato