

# linea di connessione NHSB-A1-15-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Codice prodotto: 1585795

FESTO

Adatto pneumaticamente/elettricamente per attuatore lineare DFPI-...-C1V-...P, lunghezza 15 m.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza del tubo protettivo	15 m
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Impiego in ambiente esterno	C1 – luoghi di installazione protetti dagli agenti atmosferici
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 30 V
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Umidità relativa dell'aria	5 - 100 % con formazione di condensa
Grado di protezione	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 60 °C
Connessione elettrica 1	Connettore maschio diritto, 5 poli
Connessione elettrica 2	Estremità aperta, 5 fili
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Attacco pneumatico	per tubo con diametro esterno 8 mm per tubo con diametro esterno 10 mm
Raggio min. di curvatura del cavo	100 mm
Composizione cavo	5x0,75
Peso	3.750 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo protettivo	PA
Materiale raccordo tubo protettivo	PA
Materiale rivestimento del cavo	PVC
Materiale guarnizioni	TPE