

Unità a slitta SPZ-20-40-P-A-S6

Codice prodotto: 159745

FESTO

con 2 steli (slitte TWIN), per rilevamento senza contatto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	40 mm
Intervallo posizione finale/lunghezza regolabile	10 mm
Diametro pistone	20 mm
Modo operativo unità di azionamento	Slitta
Ammortizzazione	P: Anelli di decelerazione/paracolpi elastici su entrambi i lati
Posizione di montaggio	qualsiasi
Guida	Guida scorrevole
Costruzione	Guida
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Varianti	S6: tenute resistenti alle alte temperature max. 150 °C
Pressione di esercizio	1 ... 10 bar
Funzionamento	a doppio effetto
Fluido di esercizio	Aria compressa essiccata, lubrificata o non lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Forza teorica a 6 bar, in trazione	282 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	282 N
Attacco pneumatico	M5
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, guarnizioni	FPM
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio inossidabile fortemente legato