


kit multiposizioni DPVU-25

Codice prodotto: 161196

FESTO

Per il montaggio di cilindri a 3 e 4 posizioni, ognuno costituito da due cilindri standard ADVU.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	25
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	65 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale flangia	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale viti	Acciaio zincato
Materiale perno cilindrico	Acciaio zincato