


Flangia oscillante SZF-32

Codice prodotto: 161821

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensione | 32 |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -40 °C...90 °C |
| Peso prodotto | 55 g |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale del fissaggio | Acciaio inossidabile ad alta lega |
| Materiale supporto | Plastica |
| Materiale viti | Acciaio galvanizzato |