

# Fissaggio a flangia CRFNG-40

Codice prodotto: 161847

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica  | Valore   |
|---|--|
| Dimensione  | 40   |
| Posizione di montaggio                                    | Opzionale  |
| Conforme allo standard                                    | ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)  |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                  | 4 - Estrema sollecitazione da corrosione   |
| Conformità PWIS   | VDMA24364-B2-L   |
| Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio | I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine |
| Temperatura ambiente                                      | -40 °C...150 °C  |
| Peso prodotto   | 291 g  |
| Materiale del fissaggio                                   | Acciaio inossidabile ad alta lega  |
| Materiale viti  | Acciaio inossidabile ad alta lega  |