


linea di connessione KVIA-MPYE-5

Codice prodotto: 161984

FESTO

Per valvole proporzionali



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Con ghiera
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	297 g
Connessione elettrica	Connettore maschio dritto/femmina dritta
Intervallo tensione d'esercizio CA	≤ 250 V
Carico di corrente ammissibile	1 A
Lunghezza cavo	5 m
Diametro cavo	6,2 mm
Composizione cavo	4x0,25
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Materiale rivestimento del cavo	PVC
Materiale del corpo	PBT
Materiale contatti a innesto	Bronzo argentato e dorato