

Kit sensore DASI-Q11-32-A-KT

Codice prodotto: 1632097

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	32
Per alesaggio	Diametro 32
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	366 g
Tipo di montaggio	Serrato a vite
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale viti	Acciaio Galvanizzato