

## raccordo rapido a L LCKN-1/8-PK-4

Codice prodotto: 164998

FESTO

Orientabile a 360°, con anello di tenuta.



### Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Diametro nominale                                        | 2,6 mm                                             |
| Tipo di guarnizione sul perno filettato                  | Anello di tenuta                                   |
| Posizione di montaggio                                   | Qualsiasi                                          |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,9 ... 16 bar                                    |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 2 - Moderate corrosion stress                      |
| Temperatura ambiente                                     | -20 ... 80 °C                                      |
| Attacco pneumatico 1                                     | Filetto maschio G1/8                               |
| Attacco pneumatico 2                                     | Per nipplo spinato, diametro interno 4 mm con dado |
| Informazioni sui materiali, corpo                        | Pressofusione di zinco                             |