


raccordo rapido a L LCKN-1/8-PK-6

Codice prodotto: 164999

FESTO

Orientabile a 360°, con anello di tenuta.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	4,6 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Anello di tenuta
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,9 ... 16 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G1/8
Attacco pneumatico 2	Per nipplo spinato, diametro interno 6 mm con dado
Informazioni sui materiali, corpo	Pressofusione di zinco