

Guida per carichi pesanti HD-12- -

Codice prodotto: 170024


FESTO

configurabile.

Per la configurazione è necessario inserire il prodotto nel carrello.

A seconda della configurazione, i dati tecnici e gli accessori di questo prodotto possono variare rispetto a quelli riportati sul foglio dati.

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2009.



Foglio dati

~ConfIndependentDatasheet

Caratteristica	Valore
Dimensioni	12
Corsa	10 ... 1.550 mm
Posizione di montaggio	qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Asse di guida senza attuatore
Max. velocità	3 m/s
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Max. forza Fy	1.120 N
Max. forza Fz	1.120 N
Max. momento Mx	33,6 Nm
Max. momento My	50,4 Nm
Max. momento Mz	49 Nm
Massa movimentata	330 g
Massa movimentata a corsa 0 mm	330 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	46 g
Peso a corsa 0 mm	1.370 g
Informazioni sui materiali, elemento guida	Acciaio
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzato