


Alimentazione di tensione SPC200-PWR-AIF

Codice prodotto: 170175

FESTO

Con alimentatore di rete e attacco interfaccia assi



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Assorbimento di corrente max., carico	5 A
Assorbimento di corrente max., logica	4 A
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Autonomia della tensione logica, in assenza della tensione di rete	10 ms
Ondulazione residua	2 %
Assorbimento di corrente tipico modulo plug-in	100 mA
Oscillazioni di tensione ammissibili	-5 % / +25 %
Peso	82 g
Connessione elettrica, tensione d'esercizio	Morsettiera 3 poli
Connessione elettrica AIF OUT	5 poli
Caratteristica di potenza, collegamento assi	2 assi pneumatici Max. 16 ingressi digitali di funzione Max. 16 uscite digitali di funzione
Spazio di montaggio	1