

# Adattatore a T FB-TA-M12-5POL

Codice prodotto: 171175

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                        | Valore   |
|---------------------------------------|--|
| Tipo di montaggio                     | Con foro passante  |
| Peso prodotto                         | 59 g   |
| Collegamento elettrico                | A 5 poli<br>M12x1/M12x1<br>Connettori a innesto/connettori femmina |
| Intervallo di tensione d'esercizio DC | 10 V...30 V  |
| Corrente ammissibile per il carico    | 4 A  |
| Grado di protezione                   | IP67   |
| Temperatura ambiente                  | -25 °C...90 °C   |
| Conformità PWIS                       | VDMA24364-B2-L   |