


# Tappo di chiusura QSP14-PTB

Codice prodotto: 172987

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore   |
|--|--|
| Dimensione   | Standard                                       |
| Posizione di montaggio   | Opzionale                                      |
| Progettazione  | Esecuzione diritta                             |
| Dimensioni del pacchetto   | 1  |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | 0.095 MPa...1 MPa<br>13.775 psi...145 psi      |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | 0.95 bar...10 bar                              |
| Classificazione marittima  | Certificato See                                |
| Fluido di lavoro   | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                      | Funzionamento lubrificato possibile            |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temperatura ambiente   | -10 °C...60 °C                                 |
| Peso prodotto  | 2.7 g  |
| Tipo di montaggio  | Mounting pin                                   |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                 | Cartuccia 14 mm                                |
| Nota sui materiali   | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)      |
| Materiale corpo  | PA   |
| Materiale della guarnizione del tubo                             | NBR  |