

Lubrificatore LOE-3/4-D-MIDI-NPT

Codice prodotto: 173825

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Capacità di olio max.	110 cm ³
Tazza di protezione	Tazza di protezione metallica
Pressione di lavoro	16 bar
Portata minima per il funzionamento del lubrificatore	8 l/min
Portata nominale standard	6300 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato non possibile
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gas inerti
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo di montaggio	Con accessori
Collegamento pneumatico, porta 1	3/4 NPT
Collegamento pneumatico, porta 2	3/4 NPT
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della tazza	PC