

# unità di manutenzione FRC-3/8-D-O-MINI-A-NPT

Codice prodotto: 173847

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Combinazione filtro-riduttore-lubrificatore, filtro 40 µm, con protezione metallica.

Con scarico automatico della condensa. Senza manometro.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Mini
Scarico condensa	Automatico
Grado di filtrazione	40 µm
Pressione d'esercizio	2 ... 12 bar
Intervallo di regolazione della pressione	0,5 ... 12 bar
Portata nominale normale	1.200 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gas inerti
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Gas inerti
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	600 g
Fissaggio	Con accessori
Attacco pneumatico 1	3/8 NPT
Attacco pneumatico 2	3/8 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco
Materiale tazza	PC