


# Unità di manutenzione FRC-3/8-D-O-MIDI-NPT

Codice prodotto: 173854

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Midi
Scarico della condensa	Manuale, monostabile
Grado di filtrazione	40 µm
Pressione di lavoro	1 bar...16 bar
Intervallo di regolazione di pressione	0,5 bar...12 bar
Portata nominale standard	2000 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gas inerti
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Gas inerti
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	1350 g
Tipo di montaggio	Con accessori
Collegamento pneumatico, porta 1	3/8 NPT
Collegamento pneumatico, porta 2	3/8 NPT
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Zinco pressofuso
Materiale della tazza	PC