

Flangia oscillante SNCL-63

Codice prodotto: 174407

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	63
Basato su standard	ISO 15552 (preced. anche VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso prodotto	225 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Alluminio pressofuso
Materiale supporto	Plastica
Materiale viti	Acciaio Galvanizzato