

Kit ammortizzatore YHD-8

Codice prodotto: 174542

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	7
Corsa	5 mm
Ammortizzazione	Curva caratteristica costante autoregolante
Posizione di montaggio	qualsiasi
Rilevamento posizione	Senza
Max. velocità d'impatto	3 m/s
Tempo di reset breve	0,2 s
Tempo di reset lungo	1 s
Funzionamento	a semplice effetto in spinta
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Corsa di decelerazione	5 mm
Max. forza d'arresto	300 N
Max. assorbimento di energia per corsa	2 J
Max. assorbimento di energia per ora	12.000 J
Max. energia residua	0,01 J
Forza di riposizionamento	0,7 N
Peso	18 g
Tipo fissaggio	con controdado
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR TPE-U(PU)
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Ottone nichelato
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio fortemente legato