


connettore con cavo KMEB-2-24-5-LED

Codice prodotto: 174845

FESTO

Precablato, per valvole VUVB, MEBH, MOEBH e magneti N2.I



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Indicatore posizione di commutazione	LED
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M2,5
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	400 g
Connessione elettrica	4 poli Connettore femmina angolare Configurazione degli attacchi forma C, secondo EN 175301-803 A norma DIN EN 175301-803
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Connessione conduttore di protezione	Disponibile
Lunghezza cavo	5 m
Diametro cavo	6,2 mm
Composizione cavo	3x0,75
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale rivestimento del cavo	TPE-U(PUR)
Materiale del corpo	PA POM
Materiale contatti a innesto	Bronzo