


# Linea di connessione KMP1-02-II-10-10

Codice prodotto: 175659  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per unità di valvole IIMP-02, assemblate per 10 posti valvola,  
lunghezza 10 m.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto,  
vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Intervallo tensione d'esercizio CA	$\leq 300$ V
Intervallo tensione d'esercizio CC	$\leq 250$ V
Carico di corrente ammissibile	4 A
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente con cablaggio libero	5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Peso	7.300 g
Connessione elettrica	a 72 poli Connettore femmina
Composizione cavo	50 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Diametro cavo	19 mm
Lunghezza cavo	10 m
Fissaggio	Con staffa di serraggio
Informazioni sui materiali, corpo	Pressofusione di lega leggera
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PE
Informazioni sui materiali, contatti	Lega di rame argentata