


fissaggio a piedini CRHNC-80

Codice prodotto: 176941

FESTO

Resistente alla corrosione.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	80
Conforme alla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	810 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato