


Distributore multipolare MPV-E/A08-M12

Codice prodotto: 177671
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo tensione d'esercizio CC	10 ... 30 V
Carico di corrente ammissibile per posto scheda	4 A
Carico di corrente ammissibile	12 A
Grado di protezione	IP67 In condizioni di montaggio A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso	200 g
Tecnica di connessione elettrica I/O	M12 5 poli
Fissaggio	Con foro passante
Informazioni sui materiali, connettore femmina	Ottone zincato
Informazioni sui materiali, corpo	TPE-U(PU)
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	TPE-U(PU)