


Cavo di collegamento KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

Codice prodotto: 177676

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Indicazione della posizione di commutazione	LED
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite autofilettante
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	18 g
Collegamento elettrico	A 2 poli/a 3 poli Connettore femmina angolare/connettore maschio diritto Esecuzione quadrata/M8x1
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	1 A
Collegamento conduttore di protezione	Non disponibile
Lunghezza del cavo	0.5 m
Caratteristiche cavo	Standard
Diametro cavo	3.4 mm
Struttura del cavo	2 x 0,25 mm ²
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Materiale della guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Materiale corpo	PA
Materiale guarnizioni	TPE-O
Materiale del contatto elettrico	Bronzo
Materiale bussola filettata	Ottone nichelato