


# connettore con cavo KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Codice prodotto: 177677

FESTO

Precablato, per valvole VUVB, MEBH, MOEBH e magneti N2.I



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Indicatore posizione di commutazione	LED
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M2,5
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Connessione elettrica	5 poli Connettore femmina angolare Configurazione degli attacchi forma C, secondo EN 175301-803 A norma DIN EN 175301-803
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Connessione conduttore di protezione	Disponibile
Lunghezza cavo	0,5 m
Diametro cavo	4,6 mm
Composizione cavo	3x0,5
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale rivestimento del cavo	TPE-U(PU)
Colore rivestimento del cavo	Nero
Materiale del corpo	PA POM
Colore corpo contenitore	Trasparente
Materiale contatti a innesto	Bronzo