


cavo di collegamento KMYZ-2-24-M8-2,5-LED

Codice prodotto: 177678

FESTO

Per generatori di vuoto VAD-MYB, VADM, VADMI e distributore multipolare MPV.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Indicatore posizione di commutazione	LED
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite autofilettante
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	54 g
Connessione elettrica	2 poli / 3 fili Connettore femmina angolare / maschio dritto Forma quadrata / M8x1
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	1 A
Connessione conduttore di protezione	Non disponibile
Lunghezza cavo	2,5 m
Caratteristica cavo	Standard
Diametro cavo	3,4 mm
Composizione cavo	2x0,25
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale rivestimento del cavo	TPE-U(PUR)
Materiale del corpo	PA
Materiale guarnizioni	TPE-O
Materiale contatti a innesto	Bronzo
Materiale bussola filettata	Ottone nichelato