

# bussola a innesto CQH-15-QS-12

Codice prodotto: 177721

FESTO

Per il collegamento dei raccordi CQ con i raccordi QS.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	8 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	1
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 7 bar
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 15 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso	4 g
Attacco pneumatico 1	Bussola a innesto CQ-15
Attacco pneumatico 2	Bussola a innesto QS-12
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	POM