

Tubo PQ-AL-15X1X3000

Codice prodotto: 177733

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	15 mm
Diametro interno	13 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...15 bar
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-25 °C...75 °C
Temperatura ambiente	-30 °C...75 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.119 kg/m
Colore	Argento
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	Lega di alluminio battuto