

Tubo PQ-AL-22X1X3000

Codice prodotto: 177735

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Diametro interno | 20 mm |
| Pressione operativa in funzione della temperatura | -0.95 bar...15 bar |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del fluido | -25 °C...75 °C |
| Temperatura ambiente | -30 °C...75 °C |
| Peso prodotto secondo la lunghezza | 0.178 kg/m |
| Colore | Argento |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale tubo | Lega di alluminio battuto |