


kit con perno oscillante DAMT-V8-125-A

Codice prodotto: 1812524

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Taglia | 125 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classificazione RSBP a CD-0033 | F1 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 150 °C |
| Peso | 2.911,6 g |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale viti | Acciaio zincato |
| Materiale perno oscillante | Acciaio zincato |
| Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio zincato |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile fortemente legato |